

Braveridge酸素カプセル仕様



仕様詳細

・設定圧力範囲	1.1atm～1.3atm
・圧力設定幅	0.01atmステップ
・設定時間	10分～99分（1分単位）
・圧力上昇(降下)スピード *1	3段階（Fast: 7分・・・0.3atm/7min、Middle: 9分・・・0.3atm/9min、Slow: 11分・・・0.3atm/11min）
・冷房/暖房機能(オプション)*2	各3段階（室温基準/ Cool 1: -3°C、Cool 2: -5°C、Cool 3: -7°C / Hot 1: +2°C、Hot 2: +4°C、Hot 3: +6°C）
・耳抜き補助の減圧幅	0.05atm
・画面表示	経過時間、現気圧、カプセル内温度、設定時間、設定圧力、温度調整機能
・圧力安定時の制御幅	0.005atm
・コンプレッサー流量	85/95 L/min（50/60Hz）*3
・消費電力	330W/380W（50Hz/60Hz）
・電源	AC100 50Hz/60Hz
・吸気チューブ	φ12mm×3m
・排気チューブ	φ16mm×3m
・制御BOX寸法	H850mm×W440mm×D300
・制御BOX重量	34kg
・表示部	123mm×43mm液晶

*1: 表示内容は電源100V、60Hzでの性能となります。

*2: 冷暖房装置からの吐出空気の温度であり、チューブでの熱交換、人体からの放熱等のために、カプセル内の温度は異なります。

*3: 大気圧環境へ吐出した場合の流量です。

カプセル仕様

・サイズ	φ800mm×L2400mm
・重量	15kg
・マニュアルバルブ装備	1個
・圧力センサー装備	1個、リード線長さ3m。
・安全弁装備(2個)	1.33atm以上でエアリリーフ

周辺装備品、付属品

・カプセル台
・カプセルフォルダー
・ベッド
・データケーブル(3m)
・インターフォン付き操作子機
・子機用データケーブル(1m)
・吸気・排気チューブ(3m)

*仕様は予告なく、変更する場合がございますので、ご了承ください。

Rev 0.2 2008/10/25